Termékadatlap

Műszaki adatok



Mellső lábazat (1000*100)

NSYSPF10100

Nettó listaár: 52 771,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Oszloptalp harántmerevítő
Application	Többcélú
Nominal Dimensions Of The Housing	-
Készülék Összetétel	rögzítőelemek 4 hullámos cső 1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel 1 hátsó rész 4 sarok burkolata
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM Spacial Spacial SDB Spacial Spacial S3DB
Szerelési Támogatás	Talapzat oldalrészek

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín	Szürke (RAL 7023)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Állandó Megengedhető Terhelés	1300 kg
Magasság	100 mm
Szélesség	Névleges: 1000 mm

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP20 (COM vezeték)
Ik Védelmi Fokozat	IK10

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,500 cm
1. Csomag Szélessége	20,000 cm
1.Csomag Hossza	102,000 cm
1. Csomag Súlya	5,487 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	90,000 cm
2. Csomag Szélessége	100,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	232,480 kg

Garancia

Garancia	18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azirán, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO_2-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

Részletek a Green Premium programról >

Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >

Átláthatóság

RoHS/REACh

Jólléti teljesítmény

Higanymentes

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACh nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre