


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mdo Elect 200 240 Vca Aparato Fijo

33688

Principal

Nombre Corto Del Dispositivo	MCH
Tipo De Producto O Componente	Mecanismo del motor
Aplicación Del Dispositivo	Carga automática de muelles
Rango De Compatibilidad	Compact NS (Compact NS630b ... 1600)
Tipo De Control	Estándar
Tensión De Circuito De Control	220...240 V CA 50/60 Hz
Modo De Montaje Del Disyuntor	Fijo
Corriente Nominal Del Marco Del Disyuntor	630 A 1000 A 1600 A 800 A 1250 A

Complementario

Tipo De Señal De Control	Impulso Mantenido
Tiempo De Respuesta Del Disyuntor	60 ms +/- 10 ms iluminación de área abierta 60 ms +/- 10 ms en modo de bucle cerrado con retroalimentación del codificador
Frecuencia De Funcionamiento Máxima	<= 3 ciclos por minuto
Consumo Máximo De Energía En Va	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,000 cm
Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	40,000 cm
Paquete 1 Peso	1,193 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	56,576 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil