Produktdatablad

Spesifikasjoner



THALASSA 7035 310X215X160

El-nummer:

2500893 NSYPLM32G

EAN: 3606480776472

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn Utstyr	PLM
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal Height	310 mm
Nominal Width	215 mm
Nominal Depth	160 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 låse
Porttype	Flat
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

Komplementær

Antall Låser	1
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet For Drift	Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler
Materiale	ABS + PC
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 4X IEC 62208 NEMA klassifisering 13
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur Drift	−40…80 °C

Forpakningsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22 cm
Pakke 1 Bredde	18,01 cm
Pakke 1 Vekt	32 cm
Package 1 Weight	1,45 kg
Enhetstype Pakke 2	P12
Antall Enheter I Pakke 2	70
Pakke 2 Høyde	129 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	111 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU

Garantiperiode

Garanti	18 måneder

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO_2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Les mer om Green Premium >

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >

Transparens

RoHS/REACh

Tilfredshetsresultater

Kvikksølvfri	
Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACh-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS–erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer