Ficha técnica del producto

Especificaciones

Cartucho de baterías de recambio #9 de APC

RBC9

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo De Producto O Componente	Replacement battery cartridge ((*))
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Todos los conectores necesarios Guía para reciclaje de baterías Embalaje reutilizable Guía de instalación

Baterías y autonomía

Ranuras Libres Para Baterías	0
Baterías Pre-Instaladas	0
Voltaje De Batería	24 V
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1

Físico

Color	Negro
Altura	9.4 cm
Ancho	13 cm
Profundidad	15 cm
Peso Del Producto	4.95 kg
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Salida

Capacidad De La Batería	7.0 Ah

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0…40 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Humedad Relativa	0…95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15…45 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altitud De Almacenamiento	0.00…15240.00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0…95 %

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.8 cm
Paquete 1 Ancho	16.8 cm
Paquete 1 Longitud	22.4 cm
Paquete 1 Peso	5.45 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 1 año