Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije

Green Premium™

glava izbornog prekidača Ø22 3-pozicije bez povratka 5 multichips

ZB4BG5C

Obustavljeno: 23. 1. 2021.

Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za izborni prekidač sa ključem
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Materijal Podnožja	Hromirani metal
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Tip Glave	Standardni
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okrugla
Profil Glave Uređaja	Crna ključ taster
Tip Ručice	Bez povratka
Informacija O Poziciji Glave	3 pozicije +/- 45°
Tip Brave	Specijalni ključ
Kompatibilnost Proizvoda	5 više čipova
Pozicija Vađenja Ključa	Levo i desno

Dopunske informacije

Cad Ukupna Širina	29 mm
Cad Ukupna Visina	29 mm
Cad Ukupna Dubina	72 mm
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa
Kod	C3 za <6 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C4 za <6 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C5 za <5 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C6 za <5 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja
Prezentacija Uređaja	Osnovni element

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40…70 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25…70 °C
Kategorija Prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip Stepen Zaštite	IP69K u skladu sa IEC 60529
Nema Stepen Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Standardi	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4
Sertifikacija Proizvoda	UL odobrenje LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV GL DNV
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO_2 proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

Saznajte više o oznaci Green Premium >

Vodič za procenu održivosti proizvoda >

Prozirnost RoHS/REACh

Performanse dobrobiti

Bez Žive

Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACh deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka