Produktdatablad

Specifikationer

Grundläggande överspänningsskydd 5 uttag Schuko 230 V

P5-GR

Utgått den: 14 juni 2022

Utgången

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Kabellängd	1,83 m
Antal Kablar	1
Erhållen Utrustning	Användarmanual

Mått och vikt

Färg	Beige
Höjd	35,56 cm
Bredd	5,72 cm
Djup	4,14 cm
Produktens Vikt	0,77 kg
Montering Preferens	No preference
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Ingång

Maximal Nätström Per Fas	13 A
Nätfrekvens	50/60 Hz

Utgång

Antal Kraftuttag	5
Lamputtag	Schuko CEE 7

Uppfyllda normer

Produktcertifieringar	CE
Strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 10000 Euro

Miljökrav

Omgivningstemeperatur Vid Drift	0…40 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Relativ Fuktighet	0…95 %
Arbetshöjd Över Havet	0...50000 ft
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	−15…45 °C
Relativ Fuktighet, Lagring	0…95 %
Lagringsaltitud	0,00…15240,00 m

Åskskydd och filtrering

Nm Transientresponstid (Ns)	0 ns common mode
Vanligt Läge Avslag	55 dB
Toppström	9 kAcommon mode 4,5 kAnormal mode
Transientenergi	365 J

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	41,91 cm
Förpackning 1 Bredd	11,1 cm
Förpackning 1 Djup	5,08 cm
Förpackning 1 Vikt	0,788 kg
Scc14	10731304019395

Kontraktsgaranti

Garanti	Hela produktens livslängd (gäller endast EU-länder), 3 år (alla andra länder)