

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Terminal P/Leng 6Mm2 Largo Verde 100Uni

DZ5CA063

Principal

Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Extremo del cable
Tamaño De Extremo De Cable	Largo
Estándares	NF C 63-023
Tipo De Paquete	Bolsa
Cantidad Por Juego	Juego de 100
Sección De Cable	6 mm²

Complementario

Tipo De Extremo De Cable	Solo conductor
Información Adicional	Para marcador marcador adicional
Color	Verde
Material Del Bisel	Plástico sin halógeno
Material Del Tubo	Cobre conforme a ISO 1337
Número De Cables	1
Calibre Awg	AWG 10
Tamaño Bisel	Ø 6,9 mm
Diámetro De Tubo	3,9 mm
Longitud	26 mm
Longitud De Tubo	18 mm
Fondo Global Cad	26 mm
Peso Del Producto	0,065 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...105 °C
--	--------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Peso	0,500 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	1,800 cm
Paquete 2 Ancho	9,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	52,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	8000
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	4,527 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí
✓	Sin Pvc
✓	Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas