Produktový list

Špecifikácie



Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS for external batteries

E3SUPS10KH

Prehľad

Predstavenie	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is supplied without batteries, so you can easily customize the battery solution.
Dodacia Lehota	Usually Ships within 6 Weeks

Základní popis

Main Input Voltage	400 V 3 fáz.
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 fáz.
Other Output Voltage	380 V 415 V
Menovitý Výkon (W)	10 kW
Jmenovitý Výkon (Va)	10 kVA
Součást Výrobku	Prachový filter Instalační příručku

Baterky & chod programu

Účinnosť	View Efficiency Graph
Typ Batérie	Externí bateriový systém
Maximum Short-Circuit Current	10 kA
Obsahuje Batériové Moduly	0
Battery Slots Empty	0

Fyzický

Farba	Biela (Column : Value (Slovak) missing)
Výška	53 cm
Šírka	25 cm
Hĺbka	70 cm
Čistá Hmotnosť	36 kg
Usb Compatible	Yes

Vstup

Vyhlásenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Maximálny Vstupný Prúd	18 A
Harmonické Skreslenie Vstupu	Menej ako 3 % pre plné zaťaženie
Load Power Factor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor At Full Load	0,99
Rozsah Vstupního Napětí	304...477 V
Frekvence Sítě	45...65 Hz

Výstup

Maximum Configurable Power In Va	10 kVA
Max. Konfigurovateľný Výkon (Watty)	10 kW
Výstupná Frekvencia (Synchronizovaná So Sieťou)	50 Hz synchronizovaná so sieťou 60 Hz synchronizovaná so sieťou
Harmonické Zkreslení	Menší než 3 %
Výstupné Napätie Thd	< 3% linear load
Prevádzka Pri Preťažení	10 minút @ 125 % a 60 sekúnd @ 150 %
Topológia	On-line dvojitá konverzia
Bypass Type	Vstavané premostenie na údržbu
Činitel Výkyvu	3 : 1

Súlad

Certifikácia Výrobkov	CE EAC RCM

Enviromentálne

Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	0…40 °C
Relatívna Vlhkosť	0…95 % nekondenzující
Prevádzka Nadmorská Výška	0...3281 ft
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-15…40 °C
Relatívna Vlhkosť Pri Skladovaní	0…95 % nekondenzující
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00…14999,82 m
Úroveň Hluku	60 dBA
Tepelné Ztráty	516 W
Stupeň Krytí Ip	IP20

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	77,2 cm
Šírka Balenia 1	70 cm
Dĺžka Balenia 1	40 cm
Package 1 Weight	50 kg

Záruční lhůta

Záruka	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO_2.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >

Priehľadnosť RoHS/REACh

Výkonnosť v oblasti blahobytu

Neobsahuje Ortuť

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs	Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACh
Smernica Eú Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti