

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Resistencia Ultra Fina 25W 240V

NSYCRS25W240V

Discontinuo el: 9 nov 2023

Discontinuo

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CR
Tipo De Producto O Componente	Calentador ultra delgado de la resistencia
Rango De Potencia	25 W
Tensión De Entrada	240 V CA 50/60 Hz
Conexión Eléctrica	Cable longitud: 2 m

Complementario

Posición De Funcionamiento	Vertical Horizontal
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-60...70 °C
Rango De Ajuste De Temperatura	-40...70 °C
Material	Goma de silicona
Altura	Externo: 110 mm
Anchura	Externo: 230 mm
Profundidad	Externo: 1,6 mm
Composición Del Dispositivo	6 almohadillas de velcro autoadhesivas 6 espaciadores de plástico 4 Tuercas Telequick 4 tuercas de clip accesorios de fijación
Condiciones De Uso	Los calentadores deben instalarse con un controlador térmico Envoltorio sellado por aire Se necesita protección eléctrica
Modo De Fijación	Con 4 tornillos
Soporte De Montaje	Placa de montaje estándar Carril DIN Adhesivo Velcro Placa de montaje Telequick

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	28 cm
Paquete 1 Peso	302 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas