

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Encil De Montaje En Pared.
Poliáster Monobloc Ip66
H308Xw255Xd160Mm + Bakelite
Mount.PI.

NSYPLM3025BG

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa PLM
Nombre Corto Del Dispositivo	PLM
Enclosure Type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal Height	308 mm
Nominal Width	255 mm
Nominal Depth	160 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 placa de montaje 1 bloquear
Tipo De Puerta	Con puerta
Tipo De Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm

Complementario

Número De Cerraduras	1
Descripción De La Placa De Montaje	Sencilla baquelita
Accesibilidad Para La Operación	Frente
Piezas Extraíbles	Puerta por bisagras Placa de montaje por elemento de fijación
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	Clasificación NEMA 13 Clasificación NEMA 4X IEC 62208
Certificaciones De Producto	UL
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II

Entorno

Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 conforme a IEC 62262
Resistencia Al Fuego	960 °C conforme a IEC 62208

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...80 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,500 cm
Paquete 1 Ancho	26,500 cm
Paquete 1 Longitud	32,500 cm
Paquete 1 Peso	3,461 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	45,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	63,915 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas