

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja industrial ABS 74x74x54

NSYTBS775

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa TBS
Aplicación Del Dispositivo	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	74 mm
Ancho	74 mm
Profundidad	54 mm
Altura Interna	65 mm
Anchura Interna	65 mm
Profundidad Interna	47 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 cubrir 4 tornillo de cubierta
Cantidad Por Juego	Juego de 5
Tipo De Cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo De Tapa Frontal	Cubierta ciega baja
Fijación De Cubierta	Tornillos de metal
Tipo De Bloqueo	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas Extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno)
Color	Gris (RAL 7035)
Estándares	IEC 62208
Certificaciones De Producto	TÜV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a NEMA 4.4X
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Operating Temperature	-25...60 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	0,068 kg
-------------------	----------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,6 cm
Paquete 1 Ancho	1,7 cm
Paquete 1 Longitud	5,8 cm
Paquete 1 Peso	74 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas