

Ficha técnica del producto

Especificaciones



S3X 304L 400X300X150

NSYS3X4315

Principal

Gama	Espacial
Nombre Del Producto	Spacial S3X
Enclosure Type	Multiuso
Category	Caja compacta
Nominal Height	400 mm
Nominal Width	300 mm
Nominal Depth	150 mm
Product Installation	Montaje en la pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 bloquear: puerta 1 puerta

Complementario

Tipo De Cuerpo	Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz Riel delantero en forma de canal
Tipo De Puerta	Con puerta
Número De Puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Lado De Apertura De La Puerta	HORS DICO (1) (120 °)
Tipo De Cierre	Bloqueo de doble barra de 3 mm
Tipo De Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Prens	Sin placa de prensaestopas
Accesibilidad Para La Operación	Frente
Piezas Extraíbles	Puerta por bisagras
Material	Cuerpo y puerta: acero inoxidable 304L Bloquear: zamak Charnela: acero inoxid.
Acabado De La Superficie	Cuerpo y puerta: Scotch-Brite® cepillado Bloquear: con lámina de cromo
Peso Del Producto	5 kg

Entorno

Estándares	IEC 62208
Certificaciones De Producto	UL 508 tipo A CAN / CSA 22
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK10 conforme a IEC 62262
Características Ambientales	Corrosivo Higiene específica

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,0 cm
Paquete 1 Ancho	31,5 cm
Paquete 1 Longitud	42,0 cm
Paquete 1 Peso	5,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	78
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	182 cm
Paquete 2 Peso	412 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas