



Montageplatte mit Ausschnitten für 72x72mm Messgerät

03902

! Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430039020

! Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	Mensch-Maschine-Schnittstelle: 72 x 72 mm device Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99
Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)	3 Module: 72 x 72 mm device in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: 72 x 72 mm device in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: 72 x 72 mm device in 650 mm breitGehäuse 3 Module: 72 x 72 mm device in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: 72 x 72 mm device in 400 mm breitGehäuse 3 Module: RH10 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: RH10 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: RH10 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH10 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: RH10 in 400 mm breitGehäuse 3 Module: RH21 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: RH21 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: RH21 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH21 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: RH21 in 400 mm breitGehäuse 3 Module: RH99 in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: RH99 in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: RH99 in 650 mm breitGehäuse 3 Module: RH99 in 300 mm breitSchaltfeldkanal 3 Module: RH99 in 400 mm breitGehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	101 mm
Höhe	150 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	15 mm
Produktgewicht	0,04 kg
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 300 mm 400 mm Prisma P Schaltfeldkanal Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 400 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Vigirex 5 3 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Vigirex 5 3 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Vigirex 5 3 300 mm 400 mm Prisma P Schaltfeldkanal Vigirex 5 3 400 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Vigirex 5 3

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,0 cm
Vpe 1 Breite	10,0 cm
Vpe 1 Länge	17,0 cm
Vpe 1 Gewicht	40,0 g
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	200
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	40,0 cm
Vpe 2 Länge	60,0 cm
Vpe 2 Gewicht	8,36 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Halogenfreies Produkt

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil