


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Frontplatte für Leuchten und Drucktasten mit 22mm Durchmesser

03914

⚠ Eingestellt am: 21.06.2023

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430039143

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Art Der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	Mensch-Maschine-Schnittstelle: 22 mm Durchmesser

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	2
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	100 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,48 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 22 mm Durchmesser 12 2 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 22 mm Durchmesser 12 2 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 22 mm Durchmesser 12 2

Verpackungseinheiten

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,000 cm
Vpe 1 Breite	11,000 cm
Vpe 1 Länge	51,000 cm
Vpe 1 Gewicht	480,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	17,000 cm
Vpe 2 Breite	13,000 cm
Vpe 2 Länge	53,000 cm
Vpe 2 Gewicht	6,040 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	180
Vpe 3 Höhe	48,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	96,640 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil