

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Exiway Easyled-Sicherheitsleuchte - std - nicht gewartet - 3 h - 120 lm

OVA38353

⚠ Eingestellt am: 16.06.2022

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480517112

Hauptmerkmale

Baureihe	Exiway
Ästhetischer Name	Exiway Easyled
Produkt- Oder Komponententyp	Befestigungselemente für Notbeleuchtung
Geräteanwendung	Beleuchtung
Funktion	Standard
Versorgung	Nicht-gehalten
Anzahl Batterien	1 x 4,8 V 1,6 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Farbe	Weiß
Lichtquelle	LED mit LED-Modul 4 x 1,5 W
Farbe Der Lichtquelle	Weiß
Abdeckungstyp	Transparent
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 230 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme In Va	3,9 VA
Leistungsaufnahme In W	1 W
Stromaufnahme	16 mA
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Autonomie	3 h
Ladedauer	12 h
Lichtstrom	Notfallbedingung: 120 lm
Glastyp	Preventa transparentes Glas
Material	Kunststoff: Gehäuse Kunststoff: Abdeckung
Gerätemontage	Einbau Wand Oberfläche Wand Oberfläche Decke Einbau Zwischendecke
Höhe	37 mm
Breite	292,5 mm
Tiefe	116,5 mm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	0,57 kg
----------------	---------

Montage

Schutzart (Ip)	IP42
Schutzart (Ik)	IK07
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	5...30 °C
Feuerbeständigkeit	850 °C
Produktzertifizierungen	ENEC
Normen	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,5 cm
Vpe 1 Breite	12,5 cm
Vpe 1 Länge	30 cm
Vpe 1 Gewicht	626 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil