

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schienen mit Gewindebohrungen (4), 250A, L = 1400mm

04172

⚠ Eingestellt am: 08.03.2022

EAN Code: 3303430041726

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- Oder Komponententyp	Kupfersammelschiene
Produktname	Linergy BS
Produktname	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Gehäuse
Beschr. D. Sammelschiene	Flachleiste
Menge Pro Satz	Satz à 4

Zusatzmerkmale

Installationsrichtung	Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
Nennbetriebsstrom Ie	250 A
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	40 kA
I²t Bei Aktivierung	169000 kA².s
Sammelschienen-Querschnitt	20 x 5 mm
Länge	1400 mm
Produktgewicht	4,94 kg
Typ D. Sammelsch.-Anschlusses	M6-Gewindebohrung
Anschlussraster	Verbindung alle 25 mm
Dicke Der Stütze	5 mm

Montage

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.