

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtmelder, quadratisch Ø 16,
IP 65, rot, Integral LED, 24 V,
Stecker

XB6ECV4BP

EAN Code: 3389110626483

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB6E
Produkt- Oder Komponententyp	Kontrollleuchteneinheit
Kurzbezeichnung Des Geräts	XB6E
Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	16 mm
Verkauf Je Unteilbare Menge	5
Form Des Signaleinheitkopfes	Quadratisch
Kappe/Betätigungselement Oder Linsenfarbe	Rot
Lichtquelle	Integrierte LED
Versorgung Des Leuchtmittels	Direkt
Nennhilfsspannung [Uh,Nom]	24 V DC polarisiert

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,006 kg
Überspannungskategorie	II entspricht IEC 60536
Betriebsposition	Jede Position
Beschriftung	CE
Anschlüsse - Klemmen	Isolierter Faston-Steckverbinder 2,8 x 0,5 mm Lötanschluss, Klemmkapazität: <= 0,75 mm² AWG 19 Stecksockel für Schnellanschluss
Anzugsdrehmoment	0,6...1 Nm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV entspricht IEC 60947-1
Signaltyp	Stetig leuchtend
Stromaufnahme	10 mA
Lebensdauer	30000 h

Montage

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-10...55 °C
Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 852 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Produktzertifizierungen	cURus CCC
Vibrationsfestigkeit	1 mm (f= 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	10 Gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,500 cm
Vpe 1 Breite	4,000 cm
Vpe 1 Länge	9,000 cm
Vpe 1 Gewicht	11,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	3,500 cm
Vpe 2 Breite	9,000 cm
Vpe 2 Länge	18,500 cm
Vpe 2 Gewicht	56,000 g
Vpe 3 Art	S01
Vpe 3 Menge	50
Vpe 3 Höhe	15,000 cm
Vpe 3 Breite	15,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	709,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen