

Fiche produit

Spécifications



panneau latéral 36M Prisma G IP30

01047

! La production de ce produit a été arrêtée le: 27 nov. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produits	Prisma G
Type De Produit Ou De Composant	Panneau latéral
Catégorie D'Accessoire, D'Élément Séparé	Pièce de rechange Accessoire de boîtier
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G coffret
Description De L'Installation	Coffret posé au sol
Emplacement De Montage	Côté
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	36

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De Surface	Brillant Polyester époxy texturé
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Options Couleur Spéciale	Oui
Largeur	180 mm
Hauteur	1830 mm
Profondeur	180 mm
Quantité Du Lot	Jeu de 1

Environnement

Degré De Protection Ip	IP30
Degré De Protection Ik	IK07 IK08

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	185,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	4,1 kg
Type D'Emballage 2	P2M
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	56,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	202,0 cm
Poids De L'Emballage 2	149,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)