

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## AMIGO Mauerkasten, 2-reihig, HW

A24HWX

⚠ Eingestellt am: 31.12.2022

⚠ Der Service wird eingestellt am: 13.06.2023

EAN Code: 4015153705210

⚠ Lieferbar solange  
Restbestände vorhanden

### Hauptmerkmale

Produktmarke	ABN
Baureihe	AMIGO
Produkt- Oder Komponententyp	Wandgehäuse
Breite	344 mm
Höhe	431 mm
Tiefe	99 mm
Anzahl An 18-Mm-Modulen Pro Reihe	12
Anzahl An Horizontalen Reihen	2
Geliefertes Zubehör	1 x Gipsplatten-Montagekit
Art Der Tür	Ohne

### Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Einbau
Montagehalterung	Hohlwand
9-Mm-Raster	48
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	24
Gehäusematerial	Selbstverlöschender Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9016)

### Montage

Schutzart (Ip)	IP30
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...35 °C
Normen	DIN EN 60670-24

### Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	44,6 cm
Vpe 1 Breite	35,1 cm
Vpe 1 Länge	10,5 cm

<b>Vpe 1 Gewicht</b>	1,39 kg
<b>Vpe 2 Art</b>	P12
<b>Vpe 2 Menge</b>	52
<b>Vpe 2 Höhe</b>	80,0 cm
<b>Vpe 2 Breite</b>	80,0 cm
<b>Vpe 2 Länge</b>	120,0 cm
<b>Vpe 2 Gewicht</b>	84,28 kg

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

**Eu-Rohs-Richtlinie**

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

---