

Fiche produit

Spécifications



Porte pleine pour coffret, 9 modules

08123

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produits	Prisma G
Type De Produit Ou De Composant	Porte
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G coffret
Équipement Fourni	porte poignée verrou à clé (clé 405) autre verrous et insert à commander séparément 2 charnière
Type De Porte	Pleine
Degré De Protection Ip	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

Complémentaires

Description De L'Installation	Coffret mural - largeur 600 mm Boîtier d'extension - largeur 600 mm
Sens D'Ouverture De La Porte	Réversible
Nombre De Verrous	1
Angle D'Ouverture De Porte	130 °
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	9
Matière Du Coffret	Poignée: polyamide Plaque: tresse métallique
Quantité Du Lot	Jeu de 1
Hauteur	480 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	36 mm
Poids Du Produit	3,38 kg
Finition De Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Degré De Protection Ik	IK08 conforming to EN/CEI 62262
------------------------	---------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 61439-1
	EN 61439-2
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	51,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	64,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,06 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	97,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	133,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)