

# Fiche produit

Spécifications



## compteur horaire CH DIN

15440

### Principales

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamme                           | Acti 9                                               |
| Nom Abrégé D'Appareil           | iCH                                                  |
| Type De Produit Ou De Composant | Compteur horaire                                     |
| Compatibilité De Gamme          | Prisma Prisma P porte<br>Prisma Prisma G porte       |
| Type De Mesure                  | Temps de fonctionnement                              |
| Type D'Affichage                | Électromécanique 7 digit(s), nombre de décimales = 2 |
| Valeur Maximale Mesurée         | 99999.99 h                                           |

### Complémentaires

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Affichage Pleine Échelle             | 99999,99           |
| Remise À Zéro                        | Sans               |
| Précision De L'Affichage             | 0.0001             |
| [Us] Tension Assignée D'Alimentation | 230 V c.a. à 50 Hz |
| Puissance Consommée En Va            | 0,15 VA            |
| Mode D'Installation                  | Fixe               |
| Support De Montage                   | Rail DIN           |

### Environnement

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Pas De 9 Mm            | 4                |
| Degré De Protection Ip | Face avant: IP65 |
| Largeur                | 36 mm            |
| Hauteur                | 90 mm            |
| Profondeur             | 67 mm            |

### Unités de conditionnement

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 7,6 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 4,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 9,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 94,0 g |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 2             | S03      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 72       |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 30,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 40,0 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 7,141 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

## Performances en matière de bien-être

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Sans Svhc Reach                                                                                                                                                                            |                                     |
|  | Sans Métaux Lourds Toxiques                                                                                                                                                                |                                     |
|  | Sans Mercure                                                                                                                                                                               |                                     |
|  | Information Sur Les Exemptions Rohs                                                                                                                                                        | <a href="#">Oui</a>                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Régulation Reach                                                                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Directive Rohs Ue                                                                 | Conforme                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Régulation Rohs Chine                                                             | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Deee                                                                              | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |                                     |