

Fiche produit

Spécifications



Compteur horaire CH 12 tot 36V CC - 48 x 48

15609

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom Abrégé D'Appareil	CH
Type De Produit Ou De Composant	Compteur horaire
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type De Mesure	Temps de fonctionnement
Type D'Affichage	Électromécanique 7 digit(s), nombre de décimales = 2

Complémentaires

Remise À Zéro	Sans
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	12...36 V c.c.
Puissance Consommée En Va	0,02 VA à 12 V 0,3 VA à 36 V
Support De Montage	Face avant

Environnement

Degré De Protection Ip	Face avant: IP65
Largeur	48 mm
Hauteur	48 mm
Profondeur	39 mm

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,4 cm
Poids De L'Emballage 1	60,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	96
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	6,2 kg
------------------------	--------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.