

Fiche produit

Spécifications



Acti 9 - TH4 - thermostat - 1 zone - +8° C à +26° C

CCT15841

Principales

Gamme De Produits	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 TH
Type De Produit Ou De Composant	Thermostat
Nom Abrégé D'Appareil	TH4
Nombre De Zones	1
Équipement Fournit	Fourni avec sonde température ambiante

Complémentaires

Mode Opérateur	Au-dessus de la congélation: 5 °C Confort: 8...26 °C Réduit: 0...10 °C
Précision De Mesure	+/- 0,2 °C
Consommation Électrique En Va	4 VA
Courant Commuté Maximum	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. +/- 10 %
Type De Protection	Protection contre les surtensions Protection contre la surchauffe
Led D'État	Voyant lumineux (rouge) définition de la position des contacts de sortie Voyant lumineux (vert) au-dessus du mode de fonctionnement congélation Voyant lumineux (jaune) mode de fonctionnement réduit
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	5
Mode De Raccordement	2 bornes sans vis, section de câble: 2,5 mm²
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	85 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm

Environnement

Normes	EN 60730-2-9
Degré De Protection Ip	IP20

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,4 cm
Poids De L'Emballage 1	275,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,661 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises