

Fiche produit

Spécifications



OptiLine 45 - partage d'installation
- 75x55 mm - PVC - blanc polaire -
2000 mm

ISM10100P

Principales

Gamme De Produits	OptiLine 45
Système D'Installation De Câblage	Jonction
Type De Produit Ou De Composant	Installation du système de gaines
Nuance De La Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité Du Lot	24 m

Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Coupe Transversale De Partage	75 x 55 mm
Séparation De Compartiments	1 compartiment
Emplacement De Montage	Interne
Mode De Fixation	Par vis
Dimension De L'Ouverture Frontale	45 mm
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Longueur	2000 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	55 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Degré De Protection Ik	IK07

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	2
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	200,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,686 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	13,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	34,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	204,0 cm
Poids De L'Emballage 2	20,48 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	312
Hauteur De L'Emballage 3	66,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	120,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	210,0 cm
Poids De L'Emballage 3	286,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises