

Fiche produit

Spécifications



Canalis - unité d'alimentation pour KSA - 400 A - montage gauche ou droite

KSA400AB4

Principales

Gamme De Produits	Canalis
Nom Du Produit	KS
Nom Abrégé D'Appareil	KSA
Compatibilité Produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 400 A
Type D'Offre	Classic Colonne montante
Type De Produit Ou De Composant	Unité d'alimentation
Matériau Des Conducteurs	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	400 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230...690 V
Nombre De Circuits	1
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
Type De Protection	Sans protection
Type De Commande	Sans
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Équipement Fournit	Capot de terminaison
Emplacement De Montage	Droite Gauche
Mode D'Installation	Par vis
Support De Montage	Jeu de barres
Matière Du Corps	Métal
Mode De Raccordement	Cosse pour 300 mm ² rigide Cosse pour 300 mm ² souple
Largeur	501 mm
Profondeur	213,5 mm
Hauteur	348 mm
Poids Du Produit	11,2 kg
Normes	EN 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP55 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK08 conforming to IEC 62262

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	25,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	42,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	44,000 cm
Poids De L'Emballage 1	11,750 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	91,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	84,000 cm
Poids De L'Emballage 2	77,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)
- ✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises