

Fiche produit

Spécifications



Unica Basic - couvercle de châssis - simple - ivoire/ivoire

MGU2.002.25

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 févr. 2024

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Application De L'Appareil	Montage
Type De Produit Ou De Composant	Plaque
Nom De La Finition	Unica Basic
Nombre D'Emplacements	1 poste
Mode De Fixation	Clipsable
Teinte De Couleur Du Cadre Du Cache	Ivoire
Couleur Du Jonc	Ivoire

Complémentaires

Matière	ASA + PC: cadredécoratif ASA + PC: plaque
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	14 mm
Poids Du Produit	0,015 kg
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Degré De Protection Ik	IK01
Degré De Protection Ip	IP20
Caractéristique D'Environnement	Savon liquide Liquide de nettoyage pour hublot Acétone Résistant aux UV Pétrole Alcool Huile Décolorant

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	17 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	12 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
Poids De L'Emballage 2	407,4 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	3,646 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises