

Fiche produit

Spécifications



Unica Basic - couvercle de châssis - triple, H71 - blanc/blanc



MGU2.006.18

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 févr. 2024

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Application De L'Appareil	Montage
Type De Produit Ou De Composant	Plaque
Nom De La Finition	Unica Basic
Nombre D'Emplacements	3 emplacements horizontale
Mode De Fixation	Clipsable
Teinte De Couleur Du Cadre Du Cache	Blanc
Couleur Du Jonc	Blanc

Complémentaires

Matière	ASA + PC: cadredécoratif ASA + PC: partie intermédiaire ASA + PC: plaque
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	14 mm
Entr'Axe	71 mm
Poids Du Produit	0,042 kg
Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Degré De Protection Ik	IK01
Degré De Protection Ip	IP20
Caractéristique D'Environnement	Savon liquide Résistant aux UV Huile Alcool Acétone Pétrole Liquide de nettoyage pour hublot Décolorant

Unités de conditionnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,000 cm
Poids De L'Emballage 1	44,300 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,000 cm
Poids De L'Emballage 2	284,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	75
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,633 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises