

Fiche produit

Spécifications



Barres taraudées (4) 160 A,L = 1400 mm

04171

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 déc. 2022

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produits	Linergy
Type De Produit Ou De Composant	Barre cuivre
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G coffret Prisma Prisma P coffret
Description Du Jeu De Barre	Barre plate
Quantité Du Lot	Jeu de 4

Complémentaires

Direction D'Installation	Verticale, position de fonctionnement: arrière
Description De L'Installation	Armoire - largeur 650 mm Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Gaine au sol - largeur 300 mm Gaine à fixation murale - largeur 300 mm
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	1000 V
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	160 A
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	30 kA
I²T À L'Enclenchement	100000 kA².s
Section Du Jeu De Barre	15 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Poids Du Produit	3,74 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barre	Trou fileté M6
Pas De Raccordement	Connexion tous les 25 mm
Épaisseur Du Support	5 mm

Environnement

Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Unités de conditionnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	13 cm
Longueur De L'Emballage 1	150 cm
Poids De L'Emballage 1	3,74 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)