

Fiche produit

Spécifications



coffret mini Kaedra - pour appareillage modulaire - 80 x 150 mm - 3 modules

13956

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 septembre 2023

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou de composant	Coffret résistant intempéries
Type de coffret	Mini-coffret pour dispositif modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 kit de repérage
Description châssis	Sans platine de montage

Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Nombre de modules de 18 mm par rangée	3
Nombre total de modules de 18 mm	3
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fourni	1 kit de repérage
Type de face avant	Transparent
[In] courant assigné d'emploi	32 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	1
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	80 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	98 mm
Profondeur interne	56 mm
Couleur	Porte: vert transparent Coffret: gris clair (RAL 7035)

Pays ciblé	France
------------	--------

Environnement

Normes	IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50102 EN 50262 IEC 670
Tenue au feu	750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	15,0 cm
Poids de l'emballage 1	270,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	21,7 cm
Largeur de l'emballage 2	34 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,75 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	101 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	136,56 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence 13956 est remplacée par :

1x



Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x3 modules
13956M
