

# Fiche produit

Spécifications



## KNX ARGUS Presence 180/2.20 m flush-mounted, sahara, System Design

MTN6302-6033

### Principales

Gamme	KNX
Nom De La Finition	D-Life System Design
Type De Produit Ou De Composant	Détecteur de présence
Type De Bus	KNX
Nuance De La Couleur	Sahara

### Complémentaires

Présentation Du Produit	Mécanisme avec plaque centrale
Nombre De Canaux	5
Type De Protection	Protection de zone de glissement
Type De Réglage	Photosensibilité ajustable
Rapport Cyclique	15300 minutes
Domaine De Réglage De La Temporisation	0...1 s (mise en marche)
Zone De Détection	Latéral: 8 m
Angle De Détection	180° horizontale
Matière	Polycarbonate
Traitement De Surface	Verni
Montage De L'Appareil	Encastré
Hauteur De Montage	2,2 m

### Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,9 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,6 cm
Poids De L'Emballage 1	99,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	18,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm

---

Longueur De L'Emballage 2 40,0 cm

---

Poids De L'Emballage 2 3,38 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

**Le guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

## Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach

---

- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

---

- ✓ Sans Mercure

---

- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

---

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)