

Fiche produit

Spécifications



PLD-Boîtier au sol poly. avec/ plinthe ouverte inférieure 850x465x320 IP43 DIN00

NSYPLD8500G

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 18 août 2022

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie	Coffret
Version	PLD
Type De Coffret	Boîtier DIN Boîtier de distribution
Hauteur Nominale	850 mm
Largeur Nominale	465 mm
Profondeur Nominale	320 mm
Installation Du Coffret	Sur sol
Compatibilité Produit	Fusible 00

Complémentaires

Composition De L' Appareil	1 pièce supérieure 1 partie basse 2 pièce latérale 1 panneau arrière 1 serrure à clé 1 porte
Type De Carter	Partie supérieure fermée et partie inférieure ouverte assemblées
Type De Porte	Pleine façade
Nombre De Portes	1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (180 °)
Type De Verrou	Serrure à clé
Numéro De Clé	1242 E
Accessibilité	Avant Partie inférieure ouverte
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé avec de la fibre de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	IEC 62208
Degré De Protection Ip	IP43 conforme à IEC 60529 (bas ouvert type plinthe) IP54 conforme à IEC 60529 (avec kit d'étanchéité supplémentaire)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ik	IK10 conforme à IEC 62262 (porte simple)
Tenue Au Feu	960 °C conforme à IEC 62208
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...90 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	88 cm
Largeur De L'Emballage 1	34,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	47 cm
Poids De L'Emballage 1	18 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)