

Fiche produit

Spécifications



répartiteur passif IP67 - connecteur M23 - connecteur M12 8 voies

ABE9C1280C23

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 juin 2024

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué.

Principales

Gamme De Produits	Advantys ABE9
Type De Produit Ou De Composant	Répartiteur passif IP67
Nombre De Canaux	8
Raccordement Électrique	1 connecteur mâle M23 19 broches 8 connecteurs femelles M12 5 broches
Led D'État	Sans

Complémentaires

Nombre De Voies	16 voies
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	24 V c.c.
Courant Par Voie	4 A
Groupe D'Isolément	Catégorie 3 conforme à VDE 0110
Position De Montage	Position quelconque
Mode De Fixation	Fixation vis M4
Résistance De Contact	5000 $\mu\Omega$
Courant De Ligne Commune	16 A 1 mm ² 12 A 0,75 mm ²
Séparation Lignes Communes	Sans
Poids Du Produit	0,14 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP67 conforme à IEC 529
Certifications Du Produit	cULus
Température De Fonctionnement	-20...80 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Tenue Aux Vibrations	0,2 gn (f= 57...150 Hz) conforme à IEC 68-2-6, FC tests
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn pour 11 ms conforme à EN 68-2-2

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,6 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	5,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,5 cm
Poids De L'Emballage 1	168,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	60
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	10,632 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
-------------------	--

Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
-----------------------	--

Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--