

Fiche produit

Spécifications



Boîtier PLS, arrière polyester,
capot PC transparent IP65
27x36x18cm

NSYPLS2736G

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLS
Nom Abrégé D'Appareil	PLS
Type D'Armoire	Universel
Catégorie	Boîtes modulables isolantes
Hauteur Nominale	270 mm
Largeur Nominale	360 mm
Profondeur Nominale	180 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L' Appareil	1 couvercle: sur le boîtier 1 partie arrière: sur le boîtier vis de verrouillage
Type De Carter	Corps monobloc
Type De Face Avant	Couvercle bas transparent
Type De Verrou	Vis à fente

Complémentaires

Pièces Amovibles	Couvercle vis d'arrêt
Matière	Couvercle: polycarbonate Arrière: polyester renforcé avec de la fibre de verre
Couleur	Corps: gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 IEC 62208 NEMA 4X
Certifications Du Produit	UL

Environnement

Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Degré De Protection Ip	IP66 conforme à IEC 60529
Degré De Protection Ik	IK09 conforme à IEC 62262
Tenue Au Feu	960 °C conforme à IEC 62208
Température Ambiante Pour Le Stockage	-30...70 °C

Unités de conditionnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	38,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	29,0 cm
Poids De L'Emballage 1	2,3 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	90
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	186 cm
Poids De L'Emballage 2	201 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises