

Fiche produit

Spécifications

Exiway One - version standard - 1 h - 380lm - non permanent - IP65



OVA38779

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 20 oct. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Exiway One
Type De Produit Ou De Composant	Emergency luminaire
Application De L'Appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Standard
Mode De Fonctionnement	Non permanent
Nombre De Batteries	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Nuance De La Couleur	Blanc
Source Lumineuse	Tube fluorescent G5 8 W
Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
Type De Couvercle	Transparent
Information Additionnelle De L'Appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

Complémentaires

Support De Montage	Plafond Faux plafond Paroi
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	220...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Puissance Consommée En Va	8,4 VA
Puissance De Consommation En W	1,6 W
Consommation Électrique	36 mA
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée De Recharge	12 H
Type De Coiffe	Coiffe avec lentilles de Fresnel
Matière	Enveloppe: plastique Couvercle: plastique
Hauteur	160 mm
Profondeur	68 mm
Largeur	375 mm

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP65
Degré De Protection Ik	IK07
Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	Aenor ENEC
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	38,1 cm
Poids De L'Emballage 1	1,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)