

Productinformatieblad

Specificaties



Prisma Plus - G-systeem - muurbehuizing - zijpaneel - 9 modules

01041

 Niet meer leverbaar sinds: 27 nov 2023

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G
Type Product Of Component	Zijpaneel
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Reserveonderdeel Kasttoebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing
Beschrijving Installatie	Aan de wand gemonteerde kast
Montagelocatie	Zijkant
Aantal Verticale Modules	9

Complementaire kenmerken

Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Afwerking Oppervlakte	Epoxypolyester met structuur Glanzend
Kleur	Wit (RAL 9001)
Speciale Kleuropties	Ja
Breedte	200 mm
Hoogte	475 mm
Diepte	180 mm
Nettogewicht	0,986 kg
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP30
Ik-Beschermingsgraad	IK07 IK08

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	21,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	68,000 cm
Package 1 Weight	1,055 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	32,500 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	76,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur