




Trapvormige verdeler 160A 4P



04052

! Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productgamma	Linergy
Type Product Of Component	Meertraps distributieblok
Productnaam	Linergy BS
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P behuizing
Compatibiliteit Product	Spacial kasten
Ip-Beschermingsgraad	IPxx B

Complementaire kenmerken

Montagesteun	Prisma rechtopstaand Volle achterplaat
Montagemodus	Horizontaal Verticaal
Beschrijving Polen	4P
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] Nominale Isolatiespanning	750 V AC
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	8 kV
Ie Toegekende Bedrijfstrom	160 A
[In] Nominale Stroom	160 A bij 40 °C
[Icw] Nominale Korte-Duurpiekstroom	10 kA voor 1 s
Ipk Nominale Grensstroompiek	30 kA
I²T Bij Activering	100000000 A².s
Dwarsdoorsnede Rail	15 x 5 mm
Aansluitingen - Klemmen	Voeding: krimpschoen50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 2 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1...50 mm²
Hoogte	235 mm
Breedte	470 mm
Diepte	115 mm
Nettogewicht	2,72 kg

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASEFA

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	26 cm
Package 1 Length	55 cm
Package 1 Weight	2,637 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs

Conform

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.