

Fiche produit

Spécifications



Unica Plus - plaque - simple - sable/blanc

MGU6.002.867

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 févr. 2024

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Application De L'Appareil	Montage
Type De Produit Ou De Composant	Plaque
Nom De La Finition	Unica Plus
Nombre D'Emplacements	1 poste
Mode De Fixation	Clipsable
Teinte De Couleur Du Cadre Du Cache	Sable
Couleur Du Jonc	Blanc

Complémentaires

Matière	ASA + PC: cadredécoratif ASA + PC: partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	14 mm
Poids Du Produit	0,022 kg
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Degré De Protection Ik	IK01
Degré De Protection Ip	IP20
Caractéristique D'Environnement	Résistant aux UV Huile Décolorant Alcool Liquide de nettoyage pour hublot Savon liquide Acétone Pétrole

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	19,500 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,500 cm
Poids De L'Emballage 2	253,000 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	2,257 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises