



Prisma - G & P - Frontplaat voor 1 driefasige meter in goot

03154

Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G Prisma P
Type Product Of Component	Isolerende plaat
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
Beschrijving Installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
Geïnstalleerd Apparaat	Energimeters: kilowattuurmeters - verticaal installatie
Beschrijving Polen	2 x 4P: kilowattuurmeters verticaal installatie 3 x 2P: kilowattuurmeters verticaal installatie
Aantal Verticale Modules (50 Mm)	9 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 9 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 9 module(s): kilowattuurmeters in 650 mm Breedcel 9 module(s): kilowattuurmeters in 555 mm BreedPACK-kast 6 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 6 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 6 module(s): kilowattuurmeters in 650 mm Breedcel 6 module(s): kilowattuurmeters in 555 mm BreedPACK-kast
Normen	IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASEFA

Complementaire kenmerken

Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Afwerking Oppervlakte	Mat Glad
Kleur	Wit (RAL 9001)
Breedte	600 mm
Hoogte	420 mm
Nettogewicht	0,66 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Functionele Eenheid	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer energiemeters kilowattuurmeters verticaal 2P 3 6
	600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast energiemeters kilowattuurmeters verticaal 2P 3 6
	600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer energiemeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 9
	600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast energiemeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel energiemeters kilowattuurmeters verticaal 2P 3 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel energiemeters kilowattuurmeters verticaal 4P 2 9

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	52,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	670,0 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	81,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	28,8 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product