

Productinformatieblad

Specificaties



VT spanningsconnector CCA640 voor Sepam serie 20, 80

59632



Hoofdkenmerken

Type Toebehoren/Aparte Onderdelen	VT spanningsconnector
Productgamma	Sepam series 80 NPP Sepam series 20 Sepam series 80
Korte Naam Apparaat	CCT640

Complementaire kenmerken

Aansluitklemmen	Aardingsaansluiting: ringkabelschoenen 4 mm TP: schroefconnectoren 20 pin(s) 1 cable(s) 0,2...2,5 mm ² zonder TP: schroefconnectoren 20 pin(s) 1 cable(s) 1,5...2 mm ² met TP: schroefconnectoren 20 pin(s) 2 cable(s) 0,2...1 mm ² zonder TP: schroefconnectoren 20 pin(s) 2 cable(s) 1 mm ² met
Draadstriplengte	8...10 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	670,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,375 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur