

Productinformatieblad

Specificaties



4 getapte rails 160A lengte 1400

04171

 Niet meer leverbaar sinds: 30 dec 2022

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Linergy
Productgamma	Linergy
Type Product Of Component	Koperen railsteun
Productnaam	Linergy BS
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P behuizing
Beschrijving Rail	Platte rail
Hoeveelheid Per Set	Set van 4

Complementaire kenmerken

Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
Beschrijving Installatie	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
[Uij] Nominale Isolatiespanning	1000 V
Ie Toegekende Bedrijfstroom	160 A
Ipk Nominale Grensstroompiek	30 kA
I²T Bij Activering	100000 kA².s
Dwarsdoorsnede Rail	15 x 5 mm
Lengte	1400 mm
Nettogewicht	3,74 kg
Type Aansluiting Rail	M6 draadgat
Aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm
Steundikte	5 mm

Omgeving

Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASEFA

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	150 cm
Package 1 Weight	3,74 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.