

Productinformatieblad

Specificaties



Wiser Energy IP module

EER31800

! Niet meer leverbaar sinds: 22 nov 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Range Of Product	Wiser
Type Product Of Component	IP-communicatiemodule
Productnaam	MIP
Kleur	Wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

[Us] Nominale Voedingsspanning	110/230 V AC (+/- 15 %), <2 A
Netfrequentie	50/60 Hz
Vermogenverbruik	5 VA
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Transmissiesnelheid	9600 bit/s 0...24 V 2-wire non polarised cable <50 m Wiser EM5 energy meter
Commissioning Protocol	Bluetooth
Protocol Communicatiepoort	Zigbee
Communicatie-Interface	Ethernet 10/100BASE-T <100 m Cat.6 STP
Geïntegreerd Type Aansluiting	Ethernet poort voor DHCP klant
Lokale Signalering	Groen, oranje en rood LED voor product status Groen en oranje LED voor Ethernet status (LAN ST)
Overspanningscategorie	III
Elektrische Aansluiting	Schroefklemmenblok voor hoofdtoevoer Schroefklemmenblok voor communicatie
Materiaal	PC (polycarbonaat)
Hoogte	84 mm
Breedte	54 mm
Diepte	67 mm
Nettogewicht	133 g

Omgeving

IP-Beschermingsgraad	IP20 behuizing: conforming to IEC 60529 IP40 voorkant: conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	2
Ik-Beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 62262

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Relatieve Vochtigheid	93 % bij 40 °C
Werkingshoogte	0...2000 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...50 °C
Normen	IEC 61000-6-1:2005 IEC 61000-6-3:2005
Elektromagnetische Compatibiliteit	Elektromagnetische immuunit: conform IEC 61000-6-1 Elektromagnetische emissie: conform IEC 61000-6-3
Vuurbestendigheid	650 °C gedurende 30 s

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	12,4 cm
Package 1 Weight	192 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,534 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur