


Productinformatieblad

Specificaties



OptiLine 70 - 90° bocht - 80 x 55 mm - PC/ABS - polarwit

ISM11103P

! Niet meer leverbaar sinds: 14 nov 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	OptiLine 70
Bekabelingsysteem	Geleiding
Product Type	Bocht 90°
Kleur	Polarwit (RAL 9003)
Hoeveelheidspakket 1 / Eenheid	Set van 1

Complementaire kenmerken

Kabelgootmateriaal	Kunststof
Dwarsdoorsnede Kabelgoot	80 x 55 mm
Bevestigingsmodus	Schroef Vastgedrukt
Productmateriaal	PC/ABS
Lengte	107 mm
Hoogte	107 mm
Breedte	57 mm

Omgeving

Normen	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Bedrijfstemperatuur	-25...60 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP40
Ik-Beschermingsgraad	IK07

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	13 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	97 g
------------------	------

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist