

Canalis - voedingsunit voor KNA - 160 A - montage links of rechts



KNA160AB4

Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Productnaam	KN
Korte Naam Apparaat	KNA
Compatibiliteit Product	Canalis KNA railkokersysteem 160 A
Type Product Of Component	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie Toegekende Bedrijfstrom	160 A
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...500 V
Aantal Kringen	1
Polariteit Railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type Beveiliging	Zonder beveiliging
Type Bediening	Zonder
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Meegeleverde Apparatuur	Eindkap
Montagelocatie	Links Rechts
Montagemodus	Met clips
Montagesteun	Contactrail
Aansluitingen - Klemmen	Kabelschoen voor 95 mm² flexibel Kabelschoen voor 95 mm² stijve
Breedte	356 mm
Diepte	130 mm
Hoogte	185 mm
Nettogewicht	2,8 kg
Normen	IEC 61439-6

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Package 1 Weight	3,100 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	85,000 cm
Package 2 Width	62,000 cm
Package 2 Length	92,000 cm
Package 2 Weight	85,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Halogeenvrij Product	

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.