

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis - voedingsunit voor KNA - 63 A - montage links of rechts



KNA63AB4

Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Productnaam	KN
Korte Naam Apparaat	KNA
Compatibiliteit Product	Canalis KNA railkokersysteem 40...63 A
Type Product Of Component	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie Toegekende Bedrijfstrom	63 A
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...500 V
Aantal Kringen	1
Polariteit Railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type Beveiliging	Zonder beveiliging
Type Bediening	Zonder
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Meegeleverde Apparatuur	Eindkap
Montagelocatie	Links Rechts
Montagemodus	Met clips
Montagesteun	Contactrail
Aansluitingen - Klemmen	Klemmenblok voor 16 mm² flexibel Klemmenblok voor 25 mm² stijve
Breedte	265 mm
Diepte	71 mm
Hoogte	92 mm
Nettogewicht	580 g
Normen	IEC 61439-6

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	29,900 cm
Package 1 Weight	650,000 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	37,400 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,818 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist