

Productinformatieblad

Specificaties



Symmetrisch montagechassis (6 rails) voor behuizing afmetingen H800xB600mm

NSYMD86

Hoofdkenmerken

Anwendung	Multifunctioneel
Gamma	Spacial
Type Product Of Component	Chassis
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Montagetoebehoren
Railtype	Symmetrisch DIN
Nominale Afmetingen Voor Kast	-
Montagesteun	Trapschuif Afstandsplaat Directe bevestiging op noppen achteraan
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Apparaatsamenstelling	vaste elementen 6 DIN rail 2 rechtop
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

Complementaire kenmerken

Materiaal	Staanders: aluminium Rail: staal
Bevestigingsmethode	Vastgeschroefd op noppen achteraan Via bevestigingselement
Regeling	Op trapschuiven. type NSYSDCR.... per 12.5 mm
Hoogte	Echt: 739,3 mm Nominaal: 800 mm
Breedte	Nominaal: 600 mm Echt: 550 mm
Diepte	Echt: 30 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	73,5 cm
Package 1 Weight	2,854 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	29 cm
Package 2 Width	37,5 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	57,08 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist