

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys PTC warmteweerstand 350-550W, 1230V met ventilatorisolatie

NSYCRP1W230VTVC

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CR
Type Product Of Component	Weerstandsverwarming met ventilator en thermostaat
Stroombereik	350 W 500 W
Ingangsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Elektrische Aansluiting	2 schroefklemmen 2.5 mm²

Complementaire kenmerken

Bedieningspositie	Verticaal
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-40...70 °C
Instelbereik Temperatuur	0...60 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Productcertificeringen	UL VDE
Hoogte	150 mm
Breedte	155 mm
Diepte	215 mm
Werkomstandigheden	Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig
Bevestigingsmodus	Met clips
Montagesteun	35 mm DIN rail

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Package 1 Weight	1,02 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist