



Exiway Easyled - LED - Standaard versie - 1 h - 70 lm - niet permanent - IP42

OVA38351

! Niet meer leverbaar sinds: 12 mei 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Naam Afwerking	Exiway Easyled
Type Product Of Component	Fitting noodverlichting
Apparaattoepassing	Verlichting
Functie	Standaard
Voeding	Niet permanent
Aantal Batterijen	1 x 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Kleur	Wit
Lichtbron	LED integrale LED 2 x 0,5 W
Kleur Lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra Informatie Schakelmateriaal	Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen

Complementaire kenmerken

[Ue] Nominale Bedrijfspanning	220...230 V AC 50/60 Hz
Energieverbruik In Va	2,4 VA
Stroomverbruik In W	1,6 W
Stroomverbruik	10 mA
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 70 lum
Type Kap	Transparant glas geserigrafieerd
Materiaal	Kunststof: behuizing Kunststof: afdekplaat
Montage Apparaat	Inbouw wand Opbouw wand Opbouw plafond Inbouw vals plafond
Hoogte	37 mm
Breedte	292,5 mm
Diepte	116,5 mm

Nettogewicht	0,47 kg
--------------	---------

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP42
Ik-Beschermingsgraad	IK07
Omgevingstemperatuur Bij Werking	5...30 °C
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificeringen	Aenor ENEC
Normen	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	525,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,703 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur