

Productinformatieblad

Specificaties



Climasys Ultradunne weerstandsverwarming lage startstroom 20W 240V 130x250mm

NSYCRS25W240V

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CR
Type Product Of Component	Ultradunne weerstandsverwarming
Stroombereik	25 W
Ingangsspanning	240 V AC 50/60 Hz
Elektrische Aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementaire kenmerken

Bedieningspositie	Verticaal Horizontaal
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-60...70 °C
Instelbereik Temperatuur	-40...70 °C
Materiaal	Siliconenrubber
Hoogte	Extern: 110 mm
Breedte	Extern: 230 mm
Diepte	Extern: 1,6 mm
Apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
Werkomstandigheden	Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig
Bevestigingsmodus	Met 4 schroeven
Montagesteun	Standaard montageplaat DIN-rail Zelfklevende Velcro Telequick montageplaat

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	28 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	302 g
------------------	-------

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist