


Productinformatieblad

Specificaties



Spacial SF dwarsrails voor Lutze chassis - 2.5 mm

NSYLCR40

! Niet meer leverbaar sinds: 18 aug 2022

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Montagetoebehoren
Type Product Of Component	Dwarsrail
Anwendung	Multifunctioneel
Nennmaße Des Gehäuses	- D: 400 mm

Complementaire kenmerken

Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial SF
Montagelocatie	Zijkanten van kast
Montagesteun	Lutze-chassis
Apparaatsamenstelling	vaste elementen 6 kruisrails
Hoeveelheid Per Set	Set van 1
Materiaal	Gegalvaniseerd staal
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Regeling	Hoogte instelbaar, trappen van 25 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	Bevestigingsmiddelpunten: 350 mm Nominaal: 400 mm
Dikte	2,5 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	37 cm
Package 1 Length	53 cm
Package 1 Weight	3,12 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
	EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
	Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product