



baken 1 J groen XVE - tube flash - 24 V AC DC - IP 42

XVEL6B3

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 29 jan 2021

⚠ Einde gebruik op: 5 nov 2020

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XVE Optimum
Type Product Of Component	Compleet verlicht baken
Type Baken/Indicator Bankeenhed	1 basiseenheid 1 verlichte eenheid 1 kap met schroefbevestiging 1 korte bevestigingsbasis
Type Signalering	Knipperend
Naam Component	XVE
Lichtbron	Integrale flits ontladingsbuis, groen
Type Lamp	Flits-ontladingsbuis
[Us] Nominale Voedingsspanning	24 V AC/DC

Complementaire kenmerken

Bevestigingsdiameter	70 mm
Flitsenergie	1 J
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitingen, <= 1 x 1,5 mm² met kabelhuls
Markering	CE
Kortsluitbeveiliging	0,63 A
[Ui] Nominale Isolatiespanning	250 V conform IEC 60947-1
Nominale Spanningslimiet	0.85...1.1 Un conform IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	< 145 mA AC < 85 mA DC
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
Flitsfrequentie	1 Hz
Cad Totale Breedte	70 mm
Cad Totale Hoogte	129 mm
Cad Totale Diepte	70 mm
Beschrijving Klemmen Iso Nr 1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Nettogewicht	0,27 kg

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Productocertificeringen	CSA CCC UL
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...55 °C
Beschermingsklasse Tegen Elektrische Schokken	Klasse I montage aluminiumbuis conform IEC 61140 Klasse I montage kunststofbuis conform IEC 61140
Beschermende Behandeling	TC
Ip-Beschermingsgraad	IP40 alle posities behalve verticaal conform IEC 60529 IP42 verticale positie conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	243 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.